

**Mahr****Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 75-100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420410 75-100
GTIN	4059192003678
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

**Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK.** Kalené broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehťáčkou a izolační ochranou rukou. S čistě gravírovanými a černými dílký a číslicemi.

**Rozsah dodávky:**

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

**Technický popis**

Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Ø vřetene	6,5 mm
Odečet	0,01 mm
Ø měřicího válce	17,5 mm
Rozsah měření	75 - 100 mm
Kalibrování	B2
Mezní chyba	5 µm
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box

Druh produktu

Třmenový mikrometr

**Služby**

Kalibrace DAkkSTřmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm

022050 100

KalibraceTřmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm

022040 100

**Příslušenství**

Nastavovací rozměr Celková délka 75 mm

421100 75