

**Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 150-175mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420410 150-175
GTIN	2050001053121
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

**Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK.** Kalené broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehťáčkou a izolační ochranou rukou. S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

**Rozsah dodávky:**

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

**Technický popis**

Ø vřetene	6,5 mm
Ø měřicího válce	17,5 mm
Odečet	0,01 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Rozsah měření	150 - 175 mm
Kalibrování	B2
Mezní chyba	7 µm
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box

Druh produktu

Třmenový mikrometr

**Služby**

Kalibrace DAkkSTřmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 200 mm

022050 200

KalibraceTřmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 200 mm

022040 200