

Snímač hran 2D se světelným ukazatelem, Upínací stopka Ø: 20mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	359070 20
GTIN	4045197383112
Třída artiklu	38D

Popis

Provedení:

Pružně uložená snímací kulička chrání přístroj před poškozením při příliš rychlém najíždění.

Funkční díly kalené a broušené.

Přesnost dotyku $\pm 0,01$ mm.

Funkce:

Při **dotyku snímací kuličky a kovového obrobku** rozsvítí baterie kontrolku = rozpoznání referenčního bodu.

Použití:

- **Vyrovnaní výchozích ploch obrobků nebo hran.**
- **Určení středu otvorů vůči pracovnímu vřetenu.**

Rozsah dodávky:

Včetně zvláštní baterie č. 081560 A23.

Technický popis

Upínací stopka Ø	20 mm
Ø dotyku s kuličkou	10 mm
Celková délka	94 mm

Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 13ZL
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Dotyk

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií A23	081560 A23
--	------------