

**Šroub do T-drážek (12.9.) jednotlivě, Typ: 2220315****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 375310 2220315 |
| GTIN | 4020772086374 |
| Třída artiklu | 35A |

Popis**Provedení:**

Šroub do T-drážek, kovaný a válcovaný závit.

Vysokopevnostní provedení, třída pevnosti = 12.9.

Norma:

DIN 787

Rozsah dodávky:

Jednotlivě bez matice a podložky.

Zvláštní příslušenství:

Podložky, viz č. 375400 a vysoké matice, viz č. 375385.

Upozornění:

- **Příklad odečítání velikost 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, délka L = 25 mm.**

Technický popis

| | |
|---------------------------|---------|
| Délka závitu b | 190 mm |
| Výška k | 14 mm |
| Jmenovitý rozměr T-drážky | 22 mm |
| Úzká šířka kamene a | 21,7 mm |
| Šířka kamene e | 35 mm |
| Závit G | M20 |
| Délka L | 315 mm |
| Typ | 787 |

Druh produktu

Šroub do drážek