



Šroub do T-drážek (12.9.) jednotlivě, Typ: 202080



Údaje o objednávce

Artikové číslo	375310 202080
GTIN	4020772086428
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Šroub do T-drážek, kovaný a válcovaný závit.

Vysokopevnostní provedení, třída pevnosti = 12.9.

Norma:

DIN 787

Rozsah dodávky:

Jednotlivě bez matice a podložky.

Zvláštní příslušenství:

Podložky, viz č. 375400 a vysoké matice, viz č. 375385.

Upozornění:

- **Příklad odečítání velikost 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, délka L = 25 mm.**

Technický popis

Úzká šířka kamene a	19,7 mm
Výška k	12 mm
Jmenovitý rozměr T-drážky	20 mm
Délka závitu b	55 mm
Šířka kamene e	32 mm
Závit G	M20
Délka L	80 mm
Typ	787

Druh produktu

Šroub do drážek