

Garant**Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem, Typ: 18M12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360025 18M12
GTIN	4045197373618
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

S vnitřním závitem, včetně odpovídajícího závitového kolíku. Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcí pro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Technický popis

Závit M ₁ vnější	M12
Závit M ₂ vnější	M12
Středicí Ø D	18 mm
Vhodné pro Ø hrnce	120 mm

Řada	ZeroClamp
Tolerance vnějšího Ø	k6
Druh produktu	Upínací čepy