

Garant**Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem, Typ: 14M12/90****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360025 14M12/90
GTIN	4045197518774
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

S vnitřním závitem, včetně odpovídajícího závitového kolíku. Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcí pro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Technický popis

Vhodné pro \varnothing hrnce	90 mm
Středicí \varnothing D	14 mm
Závit M_2 vnější	M8
Závit M_1 vnější	M12

Řada	ZeroClamp
Tolerance vnějšího Ø	k6
Druh produktu	Upínací čepy