

Garant**Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem, Typ: 12M10****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 360025 12M10 |
| GTIN | 4045197373281 |
| Třída artiklu | 310 |

Popis**Provedení:**

S vnitřním závitem, včetně odpovídajícího závitového kolíku. Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcí pro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Technický popis

| | |
|--------------------------------|--------|
| Závit M_1 vnější | M10 |
| Středicí $\varnothing D$ | 12 mm |
| Vhodné pro \varnothing hrnce | 120 mm |
| Závit M_2 vnější | M10 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Řada | ZeroClamp |
| Tolerance vnějšího Ø | k6 |
| Druh produktu | Upínací čepy |