

Garant

Vlasový úhelník kalený, ploché provedení nerez, přesnost 00, Délka ramen: 100X70mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	450010 100X70
GTIN	4045197443953
Třída artiklu	41G

Popis**Provedení:**

Nejvyšší přesnost. Se dvěma klínovitými vlasovými měřicími hranami na dlouhých ramenech. Kompletně kalený, odstraněné pnutí. Stojaté hrany broušeny a lapovány. Ploché strany broušeny.

Použití:

Pro kontroly metodou světelné štěrbin.

Technický popis

Průřez ramene	20×5 mm
Délka krátkého ramena	70 mm
Pravouhlost	0,003 mm
Délka dlouhého ramena	100 mm
Norma	DIN 875/00
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX

Všechny díly	kalené
Obal	Stabilní box
Kalibrování	F1
Druh produktu	Vlasový úhelník

Služby

Kalibrace DAKKSPlochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm	025010 750
KalibracePlochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 100 mm	025000 100