

Garant**Vlasový úhelník kalený, ploché provedení nerez, přesnost 00, Délka ramen: 200X130mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	450010 200X130
GTIN	4045197443977
Třída artiklu	41G

Popis

Provedení:

Nejvyšší přesnost. Se dvěma klínovitými vlasovými měřicími hranami na dlouhých ramenech. Kompletně kalený, odstraněné pnutí. Stojaté hrany broušeny a lapovány. Ploché strany broušeny.

Použití:

Pro kontroly metodou světelné štěrbin.

Technický popis

Pravoúhlost	0,004 mm
Délka krátkého ramena	130 mm
Průřez ramene	33x7 mm
Délka dlouhého ramena	200 mm
Norma	DIN 875/00
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX

Všechny díly	kalené
Obal	Stabilní box
Kalibrování	F1
Druh produktu	Vlasový úhelník

Služby

Kalibrace Plochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 300 mm	025000 300
Kalibrace DAkkSPlochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm	025010 750