

**Mitutoyo****Třmenový mikrometr s prizmatickým dotekem, Rozsah měření: 25-40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	422300 25-40
GTIN	4946368009988
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

**S prizmatickým dorazem pro měření trojhranných popř. pětihranných obrobků.** Měřicí třmen lakovaný. Stoupání vřetena korigované podle úhlu prizmatu. **3hran** s úhlem prizmatu 60°.

**Použití:**

Pro měření **3- nebo 5břítých nástrojů** (frézy, výstružníky).

**Rozsah dodávky:**

Včetně nastavovací měřky.

**Technický popis**

Ø měřicího válce	18 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Ø vřetene	6,35 mm
Rozsah měření	25 - 40 mm
Úhel prisma	60 (3hran) stupeň
Rozlišení	0,01 mm
Kalibrování	B8
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box

Druh produktu

Třmenový mikrometr

**Služby**Kalibrace Třmenový mikrometr boků závitu včetně  
nastavovací měrky Maximální jmenovitý rozměr 100 mm

022320 100