

**Plochý úhelník přesnost 2, Délka ramen: 300X175mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	452590 300X175
GTIN	4045197372161
Třída artiklu	42F

Popis**Provedení:**

Ploché a stojaté strany broušeny. Zkušební plochy broušeny.

Použití:

Pro přesné práce ve výrobní oblasti.

Přesnost:

DIN 875 / 2 úhlová tolerance např. při velikosti 100×70 = 0,030 mm.

Technický popis

Pravouhlost	0,05 mm
Průřez ramene	35×7 mm
Délka ramen	300×175 mm
Kalibrování	F1
Norma	DIN 875
Přesnost	2

Druh produktu

Plochý úhelník

Služby

Kalibrace Plochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 300 mm

025000 300

Kalibrace DAkkSPlochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm

025010 750