

Mitutoyo**Digitální třmenový mikrometr pro měření drážek, Rozsah měření: 50-75mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421640 50-75
GTIN	4946368508016
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Výrazný (výška 7,5 mm), digitální ukazatel naměřené hodnoty pro bezchybné, rychlé odečítání. Dodatečné odečítání pomocí nonia. Slinuté, nejjemněji lapované tvrdokovové měřicí plochy, měřicí vřeteno kalené a broušené. Zajištění pomocí aretačního šroubu. Měřicí tlak při použití jemné řehtačky 5 – 10 N.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, vč. 1 nastavovací měrky, 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497445.

Technický popis

Rozsah měření	50 - 75 mm
Kalibrování	B2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální

Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100

Příslušenství

Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497445 D2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Vysílač Typ S16E	498966 S16E
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Nastavovací rozměr Celková délka 50 mm	421100 50
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497445 D1
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497445 USB2