

Garant**Spádová čelist, Šířka čelistí: 26DUO mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360084 26DUO
GTIN	4045197482099
Třída artiklu	310

Popis**Použití:**

Variabilní rozteče možné díky zkříženým upínacím lištám.

Vhodné pro :

Upínací lišta č. 360080.

Upozornění:

Použitelné pro upínací lišty od verze 3 (viz vyobrazení)! Můstek u vícenásobných upínacích lišt nesmí být širší než 5 mm.

Upínací síla: 5 kN

Upínací síla: 10 kN

Upínací síla: 15 kN

Upínací síla: 20 kN

Krouticí moment: 6 Nm

Krouticí moment: 8 Nm

Technický popis

Krouticí moment	6 Nm
Krouticí moment	8 Nm
Krouticí moment	10 Nm
Krouticí moment	14 Nm

Upínací síla	5 kN
Upínací síla	10 kN
Upínací síla	15 kN
Upínací síla	20 kN
Šířka čelistí	26 mm
Maximální zdvih	3 mm
Upínací šroub OK	6 mm
Šroub ramena OK ₁	4 mm
Druh produktu	Vícenásobná upínací lišta