

**Drážkový kámen s odsazením broušený, Rozměr drážky b1 stroje: 12mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 375365 12 |
| GTIN | 4020772071561 |
| Třída artiklu | 35A |

Popis**Provedení:**

Přesně broušené pro přestavení, díky tomu krátké časy pro vyrovnání přípravků, strojních svěráků a přístrojů, které je třeba vyrovnat rovnoběžně s drážkami ve stolech obráběcích strojů. Není tedy třeba používat číselníkové úchylkoměry.

Použití:

Tyto kameny se šroubují v párech do normované, 20 mm široké nastavovací drážky přípravků. Výměnou kamenů lze pracovat s použitím jednoho přípravku **na více strojích s různými šířkami drážek.**

Materiál:

Ocel C 15, cementovaná, kalená.

Přesnost:

Rozměr b = lícování h6.

Upozornění:

Vel. 20 viz č. 375370.

Technický popis

| | |
|--|-------|
| Rozměr drážky b ₁ stroje | 12 mm |
| Délka | 22 mm |
| Rozměr drážky b ₂ přípravku | 20 mm |
| Pro šrouby DIN 84, DIN 912 | M6×10 |

| | |
|---------------|---------------|
| Výška H | 10 mm |
| Typ | 6322A |
| Druh produktu | Vodicí vložka |