

**Příložný úhelník přesnost 2, Délka ramen: 750X375mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	452600 750X375
GTIN	4045197205858
Třída artiklu	42F

**Popis****Provedení:**

Ploché a stojaté strany broušeny. Zkušební plochy broušeny.

**Použití:**

Pro přesné práce ve výrobní oblasti.

**Přesnost:**

**DIN 875 / 2** úhlová tolerance např. při velikosti 100×70 = 0,030 mm.

**Technický popis**

Pravouhlost	0,095 mm
Průřez ramene	45×10 mm
Délka ramen	750×375 mm
Norma	DIN 875
Přesnost	2
Druh produktu	Příložný úhelník

