

**Drážkový kámen s odsazením broušený, Rozměr drážky b1 stroje: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	375365 10
GTIN	4020772071554
Třída artiklu	35A

**Popis****Provedení:**

Přesně broušené pro přestavení, díky tomu krátké časy pro vyrovnání přípravků, strojních svěráků a přístrojů, které je třeba vyrovnat rovnoběžně s drážkami ve stolech obráběcích strojů. Není tedy třeba používat číselníkové úchylkoměry.

**Použití:**

**Tyto kameny se šroubují v párech do normované, 20 mm široké nastavovací drážky přípravků.** Výměnou kamenů lze pracovat s použitím jednoho přípravku **na více strojích s různými šířkami drážek.**

**Materiál:**

Ocel C 15, cementovaná, kalená.

**Přesnost:**

**Rozměr b = lícování h6.**

**Upozornění:**

**Vel. 20** viz č. 375370.

**Technický popis**

Délka	22 mm
Rozměr drážky b <sub>2</sub> přípravku	20 mm
Rozměr drážky b <sub>1</sub> stroje	10 mm
Pro šrouby DIN 84, DIN 912	M6×10

Výška H	10 mm
Typ	6322A
Druh produktu	Vodicí vložka