

**Příložný úhelník přesnost 2, Délka ramen: 300X175mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	452600 300X175
GTIN	4045197205810
Třída artiklu	42F

**Popis****Provedení:**

Ploché a stojaté strany broušeny. Zkušební plochy broušeny.

**Použití:**

Pro přesné práce ve výrobní oblasti.

**Přesnost:**

**DIN 875 / 2** úhlová tolerance např. při velikosti 100×70 = 0,030 mm.

**Technický popis**

Pravouhlost	0,05 mm
Průřez ramene	35×7 mm
Délka ramen	300×175 mm
Kalibrování	F1
Norma	DIN 875
Přesnost	2

Druh produktu

Příložný úhelník

**Služby**Kalibrace DAkkSPlochý, dorazový a vlasový úhelník  
Maximální délka ramene 750 mm

025010 750

KalibracePlochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální  
délka ramene 300 mm

025000 300