

**Vestavný mikrometr, Rozsah měření (dráha měření): 0-25/Fmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	426250 0-25/F
GTIN	4045197204103
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

Kompletně kalené vřeteno a nereflexně chromovaný měřicí bubínek. **Posuvné (nerotující)** vřeteno, s tvrdokovovou příložnou ploškou a ráčnou. Pro kontrolu materiálů s citlivým povrchem.

Použití:

Pro montáž do strojů, přístrojů, zařízení, měřicích zařízení atd. jako nastavitelný doraz měřicího stolu.

Technický popis

Ø měřicího válce	18 mm
Délka upínací stopky	10 mm
Ø vřetene	8 mm
Celková délka	113 mm
Upínací stopka Ø	12 mm
Rozlišení	0,002 mm
Mezní chyba	0,003 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Kalibrování	B3

Druh produktu

Vestavný mikrometr

SlužbyKalibrování Vestavný mikrometr Maximální rozsah měření
25 mm

022280 25

Kalibrace DAkkS Vestavný mikrometr Maximální rozsah
měření 50 mm

022290 50