



## Kompaktní úhlová bruska, Typ: AGV13-125X



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077131 AGV13-125X
GTIN	4002395140794
Třída artiklu	03M

### Popis

#### Provedení:

**MILWAUKEE – kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm.** Kompaktní, silné úhlové brusky s velkou hloubkou dělení díky ploché kovové brusné hlavě.

- Sítový kabel 4 m.
- Aretace vřetena pro rychlou výměnu kotouče.
- Rychlé nastavení ochranného krytu.
- Blokování opakovaného rozběhu.

Úhlová bruska 1250 W / 125 mm, **krátká konstrukce**, s funkcí Softstart, ochranou proti přetížení, **funkcí Anti-Kick-Back** a

novým velkoplošným **bezpečnostním vypínačem**. Výměna kotouče bez použití náradí díky integrovanému systému pro rychlou výměnu FIXTEC. Antivibrační rukojeť (AVS).

#### Rozsah dodávky:

Rukojeť, ochranný kryt, upínací matice.

#### Upozornění:

Žádné kompaktní úhlové brusky s aretací spínače nemají bezpečnostní vypínač.

### Technický popis

Zvláštní znaky	M14, FIXTEC
Maximální Ø kotouče	125 mm
Maximální hloubka řezu	33 mm
Samočinné vypínání	ano
Blokování opakovaného rozběhu	ano

Příkon	1250 W
Zastavení zpětného rázu	ano
Označení výrobce	AGV13-125XSPDE / tlačítko bdělosti
Maximální vibrace dle EN	7,8 m/s <sup>2</sup>
Hmotnost	2,3 kg
Zdroj energie	Síťový provoz
Maximální počet otáček	12000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Úhlová bruska

---

## Příslušenství

Upínací matice M14 Typ NUT	073930 NUT
Upínací matice M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC