

**Sada upínacích šroubů, Jmenovitý rozměr T-drážky / závit: 18/M16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	375400 18/M16
GTIN	4020772083038
Třída artiklu	35A

**Popis****Provedení:**

Všechny části zušlechtěné. Pevnost 8.8 resp. 10. Uložené v pevném dřevěném pouzdře se sklopným víkem.

**Rozsah dodávky:**

Šrouby do T-drážek č. 375300 DIN 787: 4 ks/100 mm; 2 ks/63 mm

Závrtné šrouby č. 375380 DIN 6379: 4 ks/80 mm; 4 ks/125 mm; 4 ks/160 mm

Drážkové kameny č. 375315 DIN 508: 4 ks

Vysoké matice č. 375385 DIN 6330 B: 4 ks

Prodlužovací matice č. 37 5395: 4 ks

Podložky č. 375340 DIN 6340: 4 ks

Kulové podložky a pánve č. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 ks

**Technický popis**

Šířka dřevěného boxu	294 mm
Délka dřevěné kazety	339 mm
Závit	M16
Výška dřevěného boxu	48 mm

Jmenovitý rozměr T-drážky	18 mm
Typ	6520
Druh produktu	Upínací šroub