



Dvojitá bruska ECO, 230 V, Typ: W150



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077502 W150
GTIN	2050001694607
Třída artiklu	03S

Popis

Provedení:

Dvojitá bruska na jednofázový střídavý proud s **nehlučným bezúdržbovým motorem**. **Velké štíty pro ochranu zraku** zaručují vysoký stupeň bezpečnosti uživatele. Opěrky obrobků lze **nastavovat bez použití nářadí**.

Ochrana proti rozběhu brání neúmyslnému spuštění stroje po výpadku proudu.

Rozsah dodávky:

S brusnými kotouči normální korund NK36 a NK60.

Upozornění:

Vhodné brusné kotouče najdete od č. 596100 a č. 568733.

Vhodný strojní stojan č. 077513 vel. DS04 s deskou adaptéru č. 077515 vel. ECO.

Příkon: 520 W

Maximální počet otáček: 2900 min⁻¹

Ø brusného kotouče D: 150 mm

Šířka brusného kotouče T: 20 - 25 mm

Ø otvoru brusného kotouče H: 32 mm

Hmotnost: 16 kg

Technický popis

Hmotnost	16 kg
Označení výrobce	W150

Maximální počet otáček	2900 min ⁻¹
Příkon	520 W
Šířka brusného kotouče T	20 - 25 mm
Ø otvoru brusného kotouče H	32 mm
Ø brusného kotouče D	150 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Dvojitá bruska

Příslušenství

Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK80	596200 EK80
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ C800	596100 C800
Adaptérová deska pro ECO-DS04 Vhodné pro ECO	077515 ECO
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK60	596200 EK60
Strojní stojan Vhodný pro stroj DS04	077513 DS04
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK80	596100 EK80
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ C800	596200 C800
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ SC80	596100 SC80
Štít na ochranu zraku pro č. 077502 Typ ECO	077509 ECO
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ SC80	596200 SC80
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK60	596200 NK60