

Garant**Konzole pro středící svěrák, Pro typ: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360152 80
GTIN	4045197678188
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

S otvory pro upínací čepy č. 360025 18M16. Alternativní upevnění pomocí upínacích příložek nebo šroubu M12 do T-drážky. Schéma upevňovacích otvorů pro **upínací systém přes nulový bod GARANT ZeroClamp** (rozteč 200 mm).

Použití:

- **5stranné obrábění ve vícenásobných obráběcích centrech.**
- **Jako hospodárné řešení s použitím upínacího systému GARANT ZeroClamp nebo u paletizačních, popř. automatizačních systémů.**

Materiál:

Ocel

Vhodné pro :

Středící svěrák č. 360130.

Délka: 250 mm

Šířka: 120 mm

Výška: 125 mm

Rozteč upínacích čepů: 200 mm

Počet otvorů pro upínací čepy: 2

Technický popis

Rozteč upínacích čepů	200 mm
-----------------------	--------

Pro typ	80
Výška	125 mm
Šířka	120 mm
Délka	250 mm
Počet otvorů pro upínací čepy	2
Druh produktu	Příslušenství pro svěrák