



## Svislá upínka s vodorovnou patkou, Typ: 5



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	376500 5
GTIN	4020772007782
Třída artiklu	35A

### Popis

#### Provedení:

S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

- **Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.**
- **Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.**
- **Pojistka proti ztrátě přitlačného šroubu.**
- **Ochrana prstů pomocí bezpečnostního upínacího dílu bez možnosti vtažení.**

#### Použití:

**Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě** nebo upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

### Technický popis

Výška celkem	281 mm
Celková délka	195 mm
Ø otvoru d	8,5 mm
Přítlačná síla P2	5000 N

Přítlačná síla P1	3000 N
Přítlačný šroub	M12×80 mm
Rozteč otvorů e	45 mm
Rozteč otvorů f	45-50 mm
Typ	6800J
Upínací výška H	55,8 mm
Druh produktu	Svislá upínka