



Dutinoměr XT, Rozsah měření: 150-175mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 428500 150-175 |
| GTIN | 2050001048479 |
| Třída artiklu | 46B |

Popis

Provedení:

3bodové **dutinoměry XT**. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí bubínek s černou stupnicí, všechny odečítací stupnice matně chromované. Všechny přístroje jsou opatřeny výrobním číslem a zkušebním protokolem. Pro měření slepých otvorů od vel. 12,5 – 16. Dutinoměry pro nejvyšší přesnost. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5 s TK nástavci.

Použití:

Slepé a průchozí otvory, středící hrany.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Náhradní díl:

Měřicí hlavy č. 428605.

Technický popis

| | |
|---------------------------|--------------|
| Rozsah měření | 150 - 175 mm |
| Standardně měřené hloubky | 115 mm |
| Rozměr a | 0,5 mm |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Hloubky měřené s prodloužením | 265 mm |
| Mezní chyba | 0,007 mm |
| Rozlišení | 0,005 mm |
| Norma | DIN 863 |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm |
| Měřicí technika | analogové |
| Obal | Stabilní box |
| Kalibrování | B6 |
| Druh produktu | 3bodový dutinoměr |

Služby

| | |
|--|------------|
| Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm | 022500 200 |
| Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm | 022510 200 |

Příslušenství

| | |
|--|----------------|
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 175 mm | 484030 175 |
| Prodloužení pro dutinoměry Typ 5/150 | 428510 5/150 |
| Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 150-175 mm | 428605 150-175 |
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 160 mm | 484030 160 |
| Sada měřicích čelistí 3dílná Rozsah měření 150-175 mm | 428745 150-175 |
| Sada pružin zpětného chodu 3dílná Rozsah měření 150-175 mm | 428746 150-175 |