

**CCMT 120408, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260204 PV720
GTIN	4960664726929
Třída artiklu	25E

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Typ	PV720
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 270 m/min
Lamač třísek	GK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120408
Počet výměn/řezání	2

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení