

 Mahr**Vnitřní mikrometr, Rozsah měření: 150-175mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	427800 150-175
GTIN	2050001053664
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

**Lehká, nelámavá trubková konstrukce.** Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. **Kalené a do půlkulata broušené měřicí plochy.** Měřicí čelisti, obslužné prvky a stupnice matově chromovány. Od měřicího rozsahu 100 –125 mm s tepelnou izolací a upínacím zařízením.

**Rozsah dodávky:**

Mikrometr v pouzdře.

**Technický popis**

Ø měřicího válce	20 mm
Ø vřetene	8 mm
Rozsah měření	150 - 175 mm
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	7 µm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Kalibrování	B10
Druh produktu	2bodový dutinoměr

**Služby**

Kalibrace DAkkSDutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm

022450 200

KalibrováníVnitřní mikrometr Maximální rozsah měření 200 mm

022440 200