

**DCMT 070204, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260483 PV720
GTIN	4960664726882
Třída artiklu	25E

Technický popis

Typ	PV720
Lamač třísek	GK
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 270 m/min
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Počet výměn/řezání	2

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení