



Dutinoměr XT, Rozsah měření: 175-200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428500 175-200
GTIN	5051102094805
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové **dutinoměry XT**. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí bubínek s černou stupnicí, všechny odečítací stupnice matně chromované. Všechny přístroje jsou opatřeny výrobním číslem a zkušebním protokolem. Pro měření slepých otvorů od vel. 12,5 – 16. Dutinoměry pro nejvyšší přesnost. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5 s TK nástavci.

Použití:

Slepé a průchozí otvory, středící hrany.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Náhradní díl:

Měřicí hlavy č. 428605.

Technický popis

Rozsah měření	175 - 200 mm
Rozměr a	0,5 mm
Standardně měřené hloubky	115 mm

Hloubky měřené s prodloužením	265 mm
Mezní chyba	0,007 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022500 200

Příslušenství

Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 175-200 mm	428605 175-200
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 175 mm	484030 175
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 190 mm	484030 190
Prodloužení pro dutinoměry Typ 5/150	428510 5/150
Sada měřících čelistí3dílná Rozsah měření 175-200 mm	428745 175-200
Sada pružin zpětného chodu3dílná Rozsah měření 175-200 mm	428746 175-200