



Dutinoměr XT, Rozsah měření: 275-300mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428500 275-300
GTIN	5051102043674
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové **dutinoměry XT**. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí bubínek s černou stupnicí, všechny odečítací stupnice matně chromované. Všechny přístroje jsou opatřeny výrobním číslem a zkušebním protokolem. Pro měření slepých otvorů od vel. 12,5 – 16. Dutinoměry pro nejvyšší přesnost. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5 s TK nástavci.

Použití:

Slepé a průchozí otvory, středící hrany.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Náhradní díl:

Měřicí hlavy č. 428605.

Technický popis

Rozsah měření	275 - 300 mm
Hloubky měřené s prodloužením	265 mm
Standardně měřené hloubky	115 mm

Rozměr a	0,5 mm
Mezní chyba	0,009 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 300 mm	022500 300
---	------------

Příslušenství

Prodloužení pro dutinoměry Typ 5/150	428510 5/150
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 275 mm	484030 275
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 280 mm	484030 280