



## Dutinoměr XT, Rozsah měření: 80-100mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428500 80-100
GTIN	5051102084844
Třída artiklu	46B

### Popis

#### Provedení:

3bodové **dutinoměry XT**. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí bubínek s černou stupnicí, všechny odečítací stupnice matně chromované. Všechny přístroje jsou opatřeny výrobním číslem a zkušebním protokolem. Pro měření slepých otvorů od vel. 12,5 – 16. Dutinoměry pro nejvyšší přesnost. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5 s TK nástavci.

#### Použití:

Slepé a průchozí otvory, středící hrany.

#### Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

#### Náhradní díl:

Měřicí hlavy č. 428605.

### Technický popis

Standardně měřené hloubky	100 mm
Hloubky měřené s prodloužením	250 mm
Rozsah měření	80 - 100 mm

Rozměr a	0,5 mm
Mezní chyba	0,005 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

### Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 100 mm	022500 100

### Příslušenství

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 80 mm	484030 80
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 95 mm	484030 95
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 100 mm	484030 100
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 85 mm	484030 85
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 90 mm	484030 90
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 80-100 mm	428605 80-100
Prodloužení pro dutinoměry Typ 5/150	428510 5/150
Sada měřicích čelistí3dílná Rozsah měření 80-100 mm	428745 80-100
Sada pružin zpětného chodu3dílná Rozsah měření 80-100 mm	428746 80-100