

## Doraz obrobku trojrozměrný, Typ: 150



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	360430 150
GTIN	2050001073303
Třída artiklu	38F

### Popis

#### Provedení:

**5 os plynule otočných o 360°.**

- **Plynulé a rychlé nastavování.**
- **Upnutí M8 pro drážkové kameny nebo pro přímou montáž.**

#### Použití:

Pro použití na frézkách a vrtačkách.

#### Materiál:

Eloxovaný hliník.

#### Zvláštní příslušenství:

Drážkové T-kameny s M8 viz č. 370520 vel. 12 – 18.

Užitečná výška N: 145 mm

S-vzdálenost os A: 80 mm

Užitečná výška N: 145 mm

Celková výška: 210 mm

S-vzdálenost os A: 80 mm

Vhodné pro barevný kód: Basic

Vhodné pro barevný kód: Centro Gripp

Vhodné pro barevný kód: Duo

### Technický popis

Celková výška	210 mm
Vhodné pro barevný kód	Basic
Vhodné pro barevný kód	Centro Gripp
Vhodné pro barevný kód	Duo
Vhodné pro barevný kód	Duo Plus
Vhodné pro barevný kód	HD-Allmatic
Vhodné pro barevný kód	LC-GARANT
Vhodné pro barevný kód	LC
Vhodné pro barevný kód	T-Rex
Vhodné pro barevný kód	HiPo
Vhodné pro barevný kód	TC
Vhodné pro barevný kód	Titan
Vhodné pro barevný kód	Titan 2
Vhodné pro barevný kód	LCV125G
Vhodné pro barevný kód	NC8
Vhodné pro barevný kód	HOLEX NC
Hmotnost	0,65 kg
Užitečná výška N	145 mm
S-vzdálenost os A	80 mm
Druh produktu	Doraz obrobku

## Příslušenství

Náhradní rukojeť Typ GRIFF

360431 GRIFF