



Svislá upínka se svislou patkou, Typ: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376510 3
GTIN	4020772007829
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Se svislou patkou pro upevnění na stojinách a pro svařované konstrukce.

- **Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.**
- **Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.**
- **Pojistka proti ztrátě přítlačného šroubu.**
- **Ochrana prstů pomocí bezpečnostního upínacího dílu bez možnosti vtažení.**

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

Celková délka	112 mm
Ø otvoru d	7,5 mm
Výška celkem	200 mm
Rozteč otvorů e	20 mm

Přítlačný šroub	M8×45 mm
Přítlačná síla P1	1200 N
Přítlačná síla P2	2500 N
Typ	6802J
Upínací výška H	41 mm
Druh produktu	Svislá upínka