



Svislá upínka s vodorovnou patkou, nerez, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376505 1
GTIN	4020772008888
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

- **Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.**
- **Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.**
- **Pojistka proti ztrátě přitlačného šroubu.**
- **Ochrana prstů pomocí bezpečnostního upínacího dílu bez možnosti vtažení.**

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

Výška celkem	98 mm
Ø otvoru d	4,5 mm
Rozteč otvorů f	22,5-26 mm
Celková délka	61 mm

Přítlačný šroub	M5×30 mm
Rozteč otvorů e	16 mm
Přítlačná síla P2	1100 N
Přítlačná síla P1	600 N
Typ	6800NIJ
Upínací výška H	19 mm
Druh produktu	Svislá upínka