



## Svislá upínka s úhlovou patkou k boční montáži, Typ: 1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	376520 1
GTIN	4020772007881
Třída artiklu	35A

### Popis

#### Provedení:

S úhlovou patkou k boční montáži.

- **Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.**
- **Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.**
- **Pojistka proti ztrátě přitlačného šroubu.**
- **Ochrana prstů pomocí bezpečnostního upínacího dílu bez možnosti vtažení.**

#### Použití:

**Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě** nebo upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

### Technický popis

Přítlačný šroub	M5×30 mm
Přítlačná síla P1	800 N
Přítlačná síla P2	1100 N
Výška celkem	125 mm

Rozteč otvorů e	14 mm
Ø otvoru d	4,5 mm
Rozteč otvorů f	20 mm
Celková délka	61 mm
Typ	6803J
Upínací výška H	27 mm
Druh produktu	Svislá upínka