



## Vodorovná rychloupínka s úhlovou patkou, Typ: 4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	376640 4
GTIN	4020772008291
Třída artiklu	35A

### Popis

#### Provedení:

Pojistka proti ztrátě přitlačných šroubů.

- **Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.**
- **Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.**

S úhlovou patkou k boční montáži.

#### Použití:

**Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě** nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

### Technický popis

Výška celkem	133 mm
Rozteč otvorů f	32 mm
Přítlačná síla P1	2000 N
Přítlačná síla P2	3000 N
Přítlačný šroub	M8×65 mm
Celková délka	282 mm

Ø otvoru d	8,5 mm
Rozteč otvorů e	32 mm
Typ	6833J
Upínací výška H	60 mm
Druh produktu	Vodorovná rychloupínka