



## Ojnicová rychloupínka s přestavitelnou ruční pákou, Typ: 5



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	376760 5
GTIN	4020772092641
Třída artiklu	35A

### Popis

#### Provedení:

- **Velmi stabilní konstrukce s ojnicovým vedením.**
- **Ojnice a ruční páka mají souběžný chod.**
- **Základní těleso z temperované litiny.**
- **Součásti páky a ojnice ze zušlechtěné oceli, pozinkované a pasivované.**
- **Zušlechtěný přítlačný šroub.**
- **Kalené čepy, bezúdržbová slinutá pouzdra.**
- **Pro vysoké upínací síly.**
- **Základní těleso z temperované litiny, černěné.**

#### Použití:

- **Pro rychlé upínání / otevírání při sériové výrobě.**
- **Jako tlakový a tahový upínák.**
- **Pro montáž do speciálních přípravků.**
- **K upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.**

### Technický popis

Šířka základního tělesa n	58 mm
Upínací výška h do středu šroubu	18 mm

Rozteč otvorů m	41 mm
Rozteč otvorů g	41 mm
Ø otvoru d	8,5 mm
Rozteč otvorů l	35 mm
Adhezní síla P (tlak/tah)	12000 N
Délka základního tělesa f	137 mm
Přítlačný šroub	M10X50 mm
Rozteč otvorů k	8 mm
Hmotnost	1,65 kg
Upínací zdvih	50 mm
Celková výška H	210 mm
Celková délka L	250 mm
Typ	6842PL
Druh produktu	Posuvná upínka