

**HOLEX****Ploché pravítko, přesnost 2, Délka: 3000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	460500 3000
GTIN	4045197206770
Třída artiklu	42G

**Popis****Provedení:**

Pravítka jsou zhotovena ze speciální oceli, všechny plochy broušeny.

**Použití:**

Pro přesné práce ve výrobní oblasti.

**Upozornění:**

**Nerez provedení na poptávku. Dopravné není v ceně.**

**Technický popis**

Výška průřezu $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Popis tvaru	Pravoúhlý průřez
Tvar	A
Délka	3000 mm
Tolerance rovinnosti zkušebních ploch	0,083 mm
Šířka průřezu $\pm 0,2$ mm	79,3 mm
Norma	DIN 874
Přesnost	2
Atribut názvu produktu	přesnost 2
Materiál	Speciální ocel
Kalibrování	F7
Druh produktu	Ploché pravítko

---

## Služby

Kalibrování Ploché pravítko Maximální délka 3000 mm

026080 3000