



Ojnicová rychloupínka krátká konstrukce, Typ: 3



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 376700 3 |
| GTIN | 4020772008550 |
| Třída artiklu | 35A |

Popis

Provedení:

Zušlechtěné lícované šrouby.

- **Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.**
- **Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.**

Použití:

- **Přímé upevnění na plechové stěny.**
- **V tělesech přípravků s čelním závitem.**

Zvláštní příslušenství:

Úhlová patka č. 376730.

Upozornění:

- **Upevnění příruby možné pomocí úhlové patky č. 376730.**
- **Z nerezové oceli na poptávku.**
- **Vhodné úhlové patky naleznete pod č. 373760 a 376735 v našem seznamu náhradních dílů.**

Technický popis

| | |
|---------------------------|----------------|
| Adhezní síla P (tlak/tah) | 2500 N |
| Přítlačný šroub | M8×35 mm |
| Upínací zdvih | 40 mm |
| Čelní závit na upínáku | M20X1,5 mm |
| Celková výška H | 123 mm |
| Celková délka L | 258 mm |
| Typ | 6844J |
| Druh produktu | Posuvná upínka |

Příslušenství

| | |
|-----------------------------|----------|
| Úhlová patka stabilní Typ 2 | 376730 2 |
| Úhlová patka stabilní Typ 3 | 376730 3 |
| Úhlová patka stabilní Typ 5 | 376730 5 |