

**Příčné rameno, Typ: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	376970 6
GTIN	4020772099565
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

S přídržným šroubem a dvěma přitlačnými šrouby s pryžovými krytkami odolnými vůči oleji. Držák pozinkovaný, šrouby zušlechtěné.

Použití:

Pomocí tohoto příčného ramene lze upnout dva malé obrobky současně nebo jeden velký obrobek na dvou místech.

Příčné rameno lze upevnit dole nebo nahoře na přídržné rameno upínáku.

Technický popis

Vzdálenost přitlačných šroubů	54 - 200 mm
Celková délka	240 mm
Vhodné pro č. 376500 – 376520; č. 376570	5 / 6
Velikost přitlačných šroubů	M12×80 mm
Typ	6
Druh produktu	Příčné rameno

