



Nosná čelist pro upínací vložky, pro T-Rex / Centro Gripp výkyvná, Pro typ: 125



Údaje o objednávce

Artikové číslo	361207 125
GTIN	4250364401678
Třída artiklu	34A

Popis

Použití:

Nosné čelisti slouží k upínání s standardních upínacích vložek č. 361238; 361240; 361245; 361250 (nejsou vhodné pro univerzální upínací sady č. 361345 vel. 125 a č. 361350 vel. 125). Mobilní čelist kyvná pro vyrovnání nerovnoběžných upínacích ploch. Upínací vložky lze variabilně našroubovat na rastr s otvory, aby bylo možné upínat obrobky s různými geometriemi.

Vhodné pro :

Pohyblivé čelisti T-Rex č. 361202 a Centro Grip 361180.

Technický popis

Pro typ	125
Šířka čelistí b	165 mm
c	12 mm
c ₁	43,5 mm
Výška čelistí h	16 mm
Délka čelistí l	79 mm
Rozsah upínání maximální kulatý	226 / 250 mm
Rozsah upínání minimální kulatý	80 / 80 mm

Rozsah upínání maximální čtyřhranný	185 / 247 mm
Rozsah upínání minimální čtyřhranný	26 / 27 mm
Vhodné pro barevný kód	Centro Gripp
Vhodné pro barevný kód	T-Rex
Druh produktu	Čelisti pro svěrák