



Nosná čelist pevná, Pro typ: 125



Údaje o objednávce

Artikové číslo	361331 125
GTIN	4250364402422
Třída artiklu	34A

Popis

Použití:

Nosná čelist slouží pro upínání klínových upínačů a různých upínacích vložek. Klínové upínače, upínací vložky a upínací sadu Grip lze zašroubovat variabilně podle rastru otvorů pro bezpečné upínání různých geometrií obrobků.

Vhodné pro :

Titan 2 č. 361302.

Upozornění:

Klínové upínače + příslušenství č. 361341 – 361352, upínací vložky č. 361238 – 361250.

Vhodné pro barevný kód: LCV125G

Technický popis

Pro typ	125
Šířka čelistí š	104 mm
c	24 mm
Výška čelistí v	20 mm
Délka čelistí d	189 mm
Vhodné pro barevný kód	Titan 2
Vhodné pro barevný kód	LCV125G

Druh produktu

Čelist pro svěrák

Příslušenství

Klínové upínače Typ 2	361341 2
Opěrný čep 23 mm – 48 mm Celková výška h 48 mm	361343 48
Opěrný čep 23 mm – 48 mm Celková výška h 23 mm	361343 23
Opěrný čep 23 mm – 48 mm Celková výška h 29 mm	361343 29
Opěrný čep 23 mm – 48 mm Celková výška h 43 mm	361343 43
Klínové upínače Typ 1	361341 1
Opěrný čep 23 mm – 48 mm Celková výška h 34 mm	361343 34