

Garant**Svinovací metr s průzorem, Délka pásma: 3m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	462210 3
GTIN	4045197154118
Třída artiklu	41H

Popis**Provedení:**

- **Nárazuvzdorné plastové pouzdro.**
- **Na obou funkčních plochách nasazeny hliníkové profily. Díky tomu přesné dotykové plochy pro vnitřní a vnější měření.**
- **Hliníkové profily odolné proti vyšším teplotám a mechanickému namáhání.**
- **Měřicí pásmo lakované vypalovaným lakem, černý potisk. Vyklenuté = nelámavé s kluzným koncovým háčkem (pro vnitřní a vnější měření). Kontrastní stupnice odolná proti oděru a chráněná proti korozi.**
- **Dělení mm / mm (horní hrana / dolní hrana).**
- **Stupnice průzoru má shodnou orientaci.**

Technický popis

Výška korpusu	63 mm
Šířka pásma	16 mm
Délka korpusu	63 mm
Šířka korpusu	24 mm

Délka pásma	3 m
Norma	EG II
Kalibrování	G1
Druh produktu	pásma

Služby

KalibrováníSvinovací metr Maximální délka 5 m	026240 5
---	----------