



## Základní čelist mobilní, Pro typ: 160



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	361500 160
GTIN	4250364401203
Třída artiklu	34A

### Popis

#### Provedení:

Čelist pohyblivá.

#### Použití:

- Pro upnutí všech HD čelistí č. 362390 až 362600.
- K upnutí stupňovitých lišt č. 361950; 361960; 361970.

#### Materiál:

Kalená ocel, broušené povrchy.

#### Vhodné pro :

NC8, Garant-NC, Titan.

#### Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Šířka čelistí š: 160,4 mm

Výška čelistí v: 49,8 mm

Délka čelistí d: 100 mm

Pro typ: 160

Vhodné pro barevný kód: LC

Vhodné pro barevný kód: TC

### Technický popis

Pro typ	160
Šířka čelistí š	160,4 mm

Vhodné pro barevný kód	LC
Vhodné pro barevný kód	TC
Vhodné pro barevný kód	HiPo
Vhodné pro barevný kód	NC8
Délka čelistí d	100 mm
Výška čelistí v	49,8 mm
Druh produktu	Čelist pro svěrák