



Vakuová pumpa, Typ: VP2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	385010 VP2
GTIN	2050001717412
Třída artiklu	38L

Popis

Provedení:

Vakuové pumpy (**pouze pro suché obrábění**).

Použití:

Provoz vakuových upínacích desek a systémů.

Rozsah dodávky:

2 m vakuové hadice, 3/2 cestný ruční pákový ventil s větráním, vakuometr.

Délka: 271 mm

Šířka: 258 mm

Výška: 296 mm

Sací výkon: 10 m³/h

Napětí motoru: 230 V

Výkon motoru: 0,4 kW

Technický popis

Hmotnost	18 kg
Výkon motoru	0,4 kW
Délka	271 mm

Výška	296 mm
Sací výkon	10 m ³ /h
Šířka	258 mm
Napětí motoru	230 V
Druh produktu	Generátor vakua