




Ocelové pásmo pro obvod a \varnothing , Maximální měřicí rozsah: 2200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	465680 2200
GTIN	2050001061713
Třída artiklu	46R

Popis

Provedení:

Ocelové měřicí pásmo **CJU** pro měření vnějšího obvodu a \varnothing kulatých těles. Pásek z pružinové oceli je na přední straně opatřen 2 stupnicemi pro měření obvodu a \varnothing , které jsou vypáleny laserem. Délka dílku 1 mm. **Rozlišení nonia 0,1 mm**. Mezní odchylky stupnice dle DIN 866.

Upozornění:

Svinovací metr C s odečítáním po 0,05 mm a svinovací metr s černým povlakem na poptávku. Stacionární verze CJU na poptávku.

Technický popis

Rozsah měření pro obvod	940 - 2200 mm
Rozsah měření pro \varnothing	300 - 700 mm
Šířka pásma	16 mm
Odečet	0,1 mm
Tloušťka pásma	0,2 mm
Kalibrování	G2
Druh produktu	pásmo

Služby

Kalibrování Obvodové pásové měřidlo Maximální délka
3000 mm

026280 3000