

**Nerezové ocelové pásmo v pouzdře, Délka pásma: 50m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	463050 50
GTIN	4007368105138
Třída artiklu	46M

Popis**Provedení:**

Pouzdro: Nezničitelné plastové pouzdro s jemným povrchem. Pouzdro s ukotvením pro kličku a tažný kroužek. Lze přizpůsobit pro manipulaci levou rukou.

Rám: Rám z lehkého kovu s rychlým navíjením, uloženým na kuličkových ložiscích a se sklopnou kličkou.

Pásmo: Patentovaný začátek pásma, **kování Flextop**. Plášť pásma z transparentního, velmi pružného plastu brání spolehlivě zlomení pásma na začátku.

Nerezavějící ocelové měřicí pásmo z kalené chrom niklové oceli, opatřeno transparentním vypalovaným lakem. Stupnice vytištěná dobře čitelnými číslicemi a dílky. Dobrá odolnost proti prasknutí a flexibilita. Dělení po cm (prvních 20 cm včetně dělení po mm).

Upozornění:

Provedení v délce 100 m nebo se stupnicí v palcích nebo začátek pásma typ B / C na poptávku.

Technický popis

Délka kapsle	210 mm
Šířka kapsle	175 mm
Výška kapsle	32 mm

Šířka pásma	13 mm
Typ měřicího okraje	A
Délka pásma	50 m
Norma	EG II
Kalibrování	G1
Druh produktu	pásma

Služby

KalibrováníSvinovací metr Maximální délka 50 m	026240 50
--	-----------