

Mitutoyo**Malý dutinoměr, Rozsah měření: 3-4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429100 3-4
GTIN	4946368080482
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec se sytě černou stupnicí a řehačkou. Nastavování měřicích hlav (**se dvěma tvrdokovovými měřicími plochami**) se provádí pomocí hnací jehly, **osazené tvrdokovem**.

Použití:

Pro přesné měření průměru a kruhovitosti otvorů.

Zvláštní příslušenství:

Kontrolní kroužky č. 484030.

Technický popis

Rozsah měření	3 - 4 mm
Hloubka měření	22 mm
Celková délka	115 mm
Ø měřicího válce	17 mm
Rozlišení	0,001 mm
Mezní chyba	0,002 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogový
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6

Druh produktu	2bodový dutinoměr
---------------	-------------------

Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm	022500 20
--	-----------

Kalibrace DAkkS 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
---	------------

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 3 mm	484030 3
---	----------

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 4 mm	484030 4
---	----------