

Mitutoyo**Digitální 3bodový dutinoměr, Rozsah měření: 12-16mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 429250 12-16 |
| GTIN | 4946368636474 |
| Třída artiklu | 44A |

Popis**Provedení:**

3bodové dutinoměry pro rychlé měření Borematic pro měření slepých otvorů. Zřetelné a bezchybné odečítání pomocí velkého LCD displeje s výškou číslic 11 mm. **Displej otočný o 330°**. Měřicí dotyky středí mikrometr samočinně v otvoru a zajišťují jednoduchou manipulaci. Přestavení měřicích dotyků zajišťuje bez vůle **tvrdokovový kužel**. Měřicí plochy z kalené oceli, povlakované titanem.

Výhoda:

Velmi rychlé a opakovaně přesné měření díky rychlému nastavování a samostředění.

Funkce:

- **Tlačítko pro přidržení hodnoty zachytí výsledek měření (např. při nevýhodné poloze měření).**
- **Nulový bod / absolutní rozměr umožňuje vynulování v každé poloze.**
- **Zobrazení OK/NOK pro jednoduchou kontrolu tolerančních hodnot.**
- **Rychloposuv pro rychlé překlenutí dráhy měření.**

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel Digimatic č. 497080, <HBR/>prodloužení č. 429010, <HBR/>kontrolní kroužky č. 484030.

Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlava č. 429252.

Technický popis

| | |
|--|-------------------------------------|
| Rozměr a | 0,3 mm |
| Rozlišení | 0,001 mm |
| Hloubky měřené s prodloužením | 203 mm |
| Rozsah měření | 12 - 16 mm |
| Standardně měřené hloubky | 53 mm |
| Mezní chyba | 0,005 mm |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 |
| Počet obsažených baterií | 1 |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Norma | Výrobní norma |
| Rozhraní | Rozhraní Digimatic |
| Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu |
| Měřicí technika | digitální |
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce |
| Obal | Stabilní box |
| Kalibrování | B6 |
| Druh produktu | 3bodové dutinoměr |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm | 022510 200 |
| Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm | 022500 20 |

Příslušenství

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ | 498965 |
|--------------------------------------|--------|

| | |
|--|--------------|
| Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ | 498975 |
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 14 mm | 484030 14 |
| Prodloužení pro dutinoměry Typ 2/150 | 429010 2/150 |
| Připojovací kabel Typ D1 | 497080 D1 |
| Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357 | 081560 357 |
| Vysílač Typ S1 | 498966 S1 |
| Náhradní měřicí hlava Rozsah měření 12-16 mm | 429252 12-16 |
| Připojovací kabel Typ D2 | 497080 D2 |
| Připojovací kabel Typ USB2 | 497080 USB2 |