

**Mitutoyo****Sada digitálních dutinoměů, Rozsah měření: 6-12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429112 6-12
GTIN	4946368562919
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

**Přímé odečítání na přehledném digitálním displeji. Bezpečné a bezchybné měření – bez nonia.** „Function Lock“ brání neúmyslné změně nastavení nulového bodu. Nízká spotřeba elektrického proudu. S ukazatelem nabití a indikátorem poruchy.

**Měřicí plochy a opotřebitelné součásti z tvrdokovu, od vel. 12–25 jsou měřicí plochy z kalené oceli s titanovou vrstvou s dlouhou životností.**

**Funkce:**

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Digitální dutinoměry č. 429110, nastavovací kroužky.

**Technický popis**

Nastavovací kroužek Ø	8 / 10 mm
Rozsah měření	6 - 12 mm
Počet mikrometrů	3
Počet stavěcích kroužků	2

Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

## Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

## Příslušenství

Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497445 USB2
Prodloužení pro dutinoměry Typ 1/100	429010 1/100
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 11 mm	484030 11
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497445 D2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497445 D1
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 9 mm	484030 9
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 7 mm	484030 7
Vysílač Typ S16E	498966 S16E